

# Kloubová hlavice SGS-M36X2

Číslo dílu: 10775

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Velikost                   | M36x2                               |
| Vychází z norem            | ISO 12240-4                         |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                      |
| Okolní teplota             | -40 °C...150 °C                     |
| Hmotnost výrobku           | 1998 g                              |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                    |
| Materiál vnějšího kroužku  | mosaz                               |
| Materiál tělesa            | ocel, pozinkováno                   |
| Materiál vnitřního kroužku | ocel                                |
| Materiál matice            | ocel, pozinkováno                   |