

Přesný jednosměrný škrticí ventil GRP-70-PK-3

Číslo dílu: 10802

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Druh ovládání	ruční
Nastavovací prvek	otočná hlavice se stupnicí
Způsob upevnění	montáž do panelu
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	40.7 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	88 l/min
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Materiál tělesa	zesílený PA
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak z 2 do 1	0 bar...8 bar
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení z 1 baru na 0 barů	19 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru z 1 baru na 0 barů	20 l/min...60 l/min
Normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	60 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	127 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:4:3] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	48 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR PVC
Materiál držáku	tvárná slitina hliníku

Parametr	Hodnota
Pateriál připojení PK	tvárná slitina hliníku mosaz
Materiál šroubů	ocel