


Elektromagnetický ventil MFH-3-1/8-SEU

Číslo dílu: 11121

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Pneumatický pracovní výstup	G1/8
Provozní tlak	0.5 bar...8 bar
Stupeň krytí	IP65
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS