

válce dle norem DSN-5/16"- -P


č. dílu: 11316

FESTO

základ dle DIN ISO 6432, s pružnými dorazy. Různé možnosti upevnění s nebo bez přídatných upevňovacích dílů.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

příklad zobrazení



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| zdvih | 0.04 ... 4 " |
| průměr pístu | 5/16" |
| podle normy | ISO 6432 |
| tlumení | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| konec pístnice | vnější závit |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 22.6 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 30.2 N |
| připojení pneumatiky | M12x1,25 |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu trubky válce | vysoce legovaná nerezová ocel |