


Tlumič nárazu DYSR-20-25-Y5

Číslo dílu: 1138646

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Zdvih	25 mm
Tlumení	nastavitelné
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	3 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.3 s
Doba návratu do zákl. pol. při pokojové teplotě	3 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Délka tlumení	25 mm
Max. síla nárazu	2500 N
Max. absorpce energie na zdvih	62.5 J
Max. absorpce energie za hodinu	135000 J
Max. zbytková energie	0.32 J
Síla na návrat do základ. pol.	9 N
min. zasouvací síla	110 N
Hmotnost výrobku	355 g
rozsah hmotnosti	250 kg
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, kalená