


Elektromagnetický ventil MFH-5-PK-3-L

Číslo dílu: 11546

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	1,5 bar...8 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	2,5 mm
Princip těsnění	měkké
Spínací čas vyp.	22 ms
Spínací čas zap.	14 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	270 g
Způsob upevnění	na přípojovací desku na montážní rámy s průchozí dírou volitelně:
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	PK-3
Pneumatické připojení 4	PK-3
Připojení pneumatiky 5	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přípojovací desky	hliník eloxován
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník eloxován