

Olejevý brzdicí válec DYHR-25-40-Y5

Číslo dílu: 1155694

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Zdvih	40 mm
Tlumení	nastavitelné
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	0.3 m/s
Posuvová rychlost	0.2 mm/s...100 mm/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.8 s
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...80 °C
Max. síla nárazu	4000 N
Max. absorpce energie na zdvih	160 J
Max. absorpce energie za hodinu	150000 J
Min. posuvová síla	400 N
Max. posuvová síla	4000 N
Max. zbytková energie	0.8 J
Síla na návrat do základ. pol.	12.5 N
Hmotnost výrobku	720 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	ocel pozinkováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	tvrzen. silně legovaná ocel