

Zpětný ventil

H-1/4-B

Číslo dílu: 11689

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce zpětného odvětrání
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Způsob upevnění	lze našroubovat
Provozní tlak	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážní poloha	libovoln.
Normální jmenovitý průtok 1->2 (6-5)	1000 l/min
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Max. utahovací moment	11 Nm
Hmotnost výrobku	25.4 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR