

Tlumič nárazu DYEF-M16-Y1

Číslo dílu: 1179879

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M16
Zdvih	1.3 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/desky bez kovového dorazu na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	0.8 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Délka tlumení	1.3 mm
Max. absorpce energie na zdvih	0.55 J
Hmotnost výrobku	106 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	silně legovaná ocel