

Polotovary palců chapadla BUB-HGDD-63

Číslo dílu: 1180958

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku na úchopnou čelist	440 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středicí dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál polotovaru	tvárná slitina hliníku