

Spojka
EAMD-32-32-16-16X20
Číslo dílu: 1184858

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	16 mm
Průměr upínání 2	16 mm
Velikost	32
Jmenovitá délka	32 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	14.5 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	123 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS