


# Ventil do panelu SV-5-M5-B

Číslo dílu: 11914

**FESTO**



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2 monostabilní
Druh ovládní	ruční
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	95 l/min
Provozní tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	2.3 mm
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Překrytí	pozitivní překrytí
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	17 N
Hmotnost výrobku	53 g
Způsob upevnění	montáž do panelu s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	plast mosaz