

Tlumič hluku AMTE-M-LH-U10

Číslo dílu: 1206994

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	20
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Průtok vzhledem k atmosféře	260 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	1.7 g
Pneumatické připojení	10-32 UNF-2A
Materiál vložky tlumiče	bronz
Materiál závitového čepu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS