

# Středicí kroužek EAML-80-6-80

Číslo dílu: 1209006

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota          |
|----------------------------|------------------|
| Upínací průměr 1           | 38 mm            |
| Průměr upínání 2           | 80 mm            |
| Montážní poloha            | libovoln.        |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L   |
| Skladovací teplota         | -25 °C...60 °C   |
| Relativní vlhkost vzduchu  | 0 - 95 %         |
| Okolní teplota             | -10 °C...60 °C   |
| Hmotnost výrobku           | 23 g             |
| Kód rozhraní ovladače      | M80              |
| Kód rozhraní, skříň spojky | 80A              |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS |