

Paralelní sada EAMM-U-86-D40-70A-102

Číslo dílu: 1212826

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|------------------------|
| Velikost | 86 |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Převodový poměr | 1:1 |
| Max. otáčky | 5000 1/min |
| Shoda s LABS | VDMA24364-zóna III |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 175 kg.mm ² |
| Moment při chodu naprázdno | 0.25 Nm |
| Přenositelný krouticí moment | 9.5 Nm |
| Hmotnost výrobku | 2450 g |
| Kód rozhraní ovladače | D40B |
| Kód rozhraní motoru In | 70 A |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |