

Hadice z plastu PU-13-SW

Číslo dílu: 12133

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	17.6 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	83 mm
Vnitřní Ø	13 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.133 kg/m
Pneumatické připojení	pro nátrubek s převlečnou maticí pro hadice s vnitřním Ø 13 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	A 86 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)