

Hadice z plastu PU-9-SW

Číslo dílu: 12134

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	11.6 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	76 mm
Vnitřní Ø	9 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.056 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 9 mm s převlečnou maticí
Barva	černá
Tvrdost Shore	A 91 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)