

# Paralelní sada EAMM-U-145-S95-140A-288

Číslo dílu: 1220582

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Velikost                     | 145                     |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Převodový poměr              | 1:1                     |
| Max. otáčky                  | 4000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-zóna III      |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Stupeň krytí                 | IP40                    |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 2270 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment při chodu naprázdno   | 2 Nm                    |
| Přenositelný krouticí moment | 50 Nm                   |
| Hmotnost výrobku             | 14850 g                 |
| Kód rozhraní ovladače        | S95                     |
| Kód rozhraní motoru In       | 140A                    |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |