

Elektromagnetická cívka MSN1G-24DC-OD

Číslo dílu: 123060

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Min. doba přitahu	10 ms
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	24 V DC: 2,5 W
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	80 g
Elektrické připojení	3 piny tvar A podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění	sevřením s upevňovací svorkou s příslušenstvím
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	ocel
Materiál vinutí	měď