

Elektromagnetická cívka MSN1W-110AC-OD

Číslo dílu: 123061

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Min. doba přitahu	10 ms
Doba sepnutí	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Hodnoty cívek	110 V AC: 50 Hz, příkon 7,5 VA při spínání, 5,0 VA trvale 110 V AC: 60 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale 120 V AC: 60 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale
Přípustné výkyvy napětí	při 50Hz ±10% při 60Hz -10...+20 %
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Úřad, který vydal certifikát	DNV-TAA000032X
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	80 g
Elektrické připojení	3 piny tvar A podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění	sevřením s upevňovací svorkou s příslušenstvím
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	ocel
Materiál vinutí	měď