


Vačka
EAPS-H1-20-CK
Číslo dílu: 1234887

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Úhel kyvu	nastaviteln.
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	10 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vačky	silně legovaná nerezová ocel