

# Spojka EAMC-40-66-12-15

Číslo dílu: 123850

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	12 mm
Průměr upínání 2	15 mm
Velikost	40
Jmenovitá délka	66 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	42.3 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	139 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS