

Indikační konektor MFLZ-24DC/AC

Číslo dílu: 12610

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	14 g
Elektrické připojení	tvar B podle průmyslového standardu (11 mm)
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Jmenovité provozní napětí, AC	24 V
Frekvence sítě	0 Hz...60 Hz
Přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA6, vyztužený