



Plochý válec EZH-1,5/6,5-10

Číslo dílu: 13009

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm
Průměr pístu	3 mm ekvivalentní průměr
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Konstrukce	píst pravoúhlá pístnice
Snímání poloh	bez
Pojištění proti pootočení / vedení	hranatá pístnice / pohybová tyč
Provozní tlak	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	3.8 N
Teoretická min. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	1 N
Teoretická max. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	1.7 N
Hmotnost výrobku	4 g
Způsob upevnění	s příčnou dírou
Pneumatické připojení	nátrubek PK-3
Materiál víka	hliník
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník
Materiál pístnice / pohybové tyče	zesílený PA