

# Nástrčná dutinka QSH-6-4-100

Číslo dílu: 130718

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                | standard                                                                 |
| Jmenovitá světlost                                      | 2.3 mm                                                                   |
| Montážní poloha                                         | libovoln.                                                                |
| Tvar                                                    | přímý tvar                                                               |
| Velikost balení                                         | 100                                                                      |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot                    | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi        |
| Provozní tlak závislý na teplotě                        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi      |
| Upozornění k provoznímu tlaku                           | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C                                        |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                  | je možný mazaný provoz                                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14 | Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1    |
| Okolní teplota                                          | -10 °C...80 °C                                                           |
| Hmotnost výrobku                                        | 0.5 g                                                                    |
| Připojení pneumatiky 1                                  | Nástrčné dutinky o Ø 6 mm                                                |
| Pneumatické připojení 2                                 | Nástrčné dutinky o Ø 4 mm                                                |
| Barva uvolňovacího kroužku                              | modrá                                                                    |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál tělesa                                         | PBT                                                                      |