

Nástrčná dutinka QSH-10-8-50

Číslo dílu: 130720

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Velikost | standard |
| Jmenovitá světlost | 4.9 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Tvar | přímý tvar |
| Velikost balení | 50 |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Upozornění k provoznímu tlaku | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu) |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Třída čistého prostoru | Statically instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1 |
| Okolní teplota | -10 °C...80 °C |
| Hmotnost výrobku | 1.3 g |
| Připojení pneumatiky 1 | Nástrčné dutinky o \varnothing 10 mm |
| Pneumatické připojení 2 | Nástrčné dutinky o \varnothing 8 mm |
| Barva uvolňovacího kroužku | modrá |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál tělesa | PBT |