


Osová sada EAMM-A-D40-55A-S1

Číslo dílu: 1322182

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	50.7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	350 g
Kód rozhraní ovladače	D40
Kód rozhraní motoru In	55A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS