

Vložka QSPLKG20-10

Číslo dílu: 132856

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	6.1 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	O-kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar L
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	14 g
Způsob upevnění	upevňovací jehla
Připojení pneumatiky 1	Kazeta 20 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Barva uvolňovacího kroužku	modrá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová