



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	záslepky
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	0.1 g
Připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka o Ø 2 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PBT