

Hadice z plastu PUN-H-2X0,4-SW

Číslo dílu: 133039

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	2 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	8 mm
Vnitřní Ø	1.2 mm
Min. poloměr ohybu	5 mm
Upozornění k použití	TPE-U na bázi éteru
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.0024 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším Ø 2 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)