

# Nástrčné připojení NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10

Číslo dílu: 133098

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                                |
| Jmenovitá světlost                     | 6.5 mm                                                                  |
| Tvar                                   | přímý tvar                                                              |
| Velikost balení                        | 10                                                                      |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                       |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar<br>-13.775 psi...65.25 psi |
| Provozní tlak závislý na teplotě       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                                      |
| Vhodnost pro použití v potravinářství  | viz rozšířené informace o materiálu                                     |
| Okolní teplota                         | -20 °C...60 °C                                                          |
| Hmotnost výrobku                       | 12 g                                                                    |
| Připojení pneumatiky 1                 | pro hadici s vnějším Ø 10 mm                                            |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 8 mm                                             |
| Barva uvolňovacího kroužku             | průsvitná bílá                                                          |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                        |
| Materiál tělesa                        | PP                                                                      |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                           |