

# Nástrčná spojka T NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10

Číslo dílu: 133115

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                      |
| Jmenovitá světlost                     | 2.3 mm                                        |
| Tvar                                   | tvar T                                        |
| Velikost balení                        | 10                                            |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                             |
| Provozní tlak závislý na teplotě       | -0.95 bar...10 bar                            |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                        |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi  |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                            |
| Vhodnost pro použití v potravinářství  | viz rozšířené informace o materiálu           |
| Okolní teplota                         | -20 °C...60 °C                                |
| Hmotnost výrobku                       | 9 g                                           |
| Připojení pneumatiky 1                 | pro hadici s vnějším Ø 6 mm                   |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 4 mm                   |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                              |
| Materiál tělesa                        | PP                                            |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                 |