

Spojka Y s nástrčnými koncovkami NPQP-Y-Q4-E-FD-P10

Číslo dílu: 133119

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	2.6 mm
Tvar	Tvar Y
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.45 MPa -0.95 bar...4.5 bar -13.775 psi...65.25 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	6.5 g
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Barva uvolňovacího kroužku	průsvitná bílá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PP
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová