

# Záslepka NPQP-P-S10-FD-P10

Číslo dílu: 133131

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                     |
| Tvar                                   | záslepky                                     |
| Velikost balení                        | 10                                           |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                            |
| Provozní tlak závislý na teplotě       | -0.95 bar...10 bar                           |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                       |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                           |
| Vhodnost pro použití v potravinářství  | viz rozšířené informace o materiálu          |
| Okolní teplota                         | -20 °C...60 °C                               |
| Hmotnost výrobku                       | 2 g                                          |
| Připojení pneumatiky 1                 | Nástrčné dutinky o Ø 10 mm                   |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                             |
| Materiál tělesa                        | PP                                           |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                |