

Nástrčné připojení NPQP-D-Q4-S6-FD-P10

Číslo dílu: 133133

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	2.4 g
Připojení pneumatiky 1	Nástrčné dutinky o Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PP
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová