


# Šroubení L s nástrčnou koncovkou QSL-1/2-10-50

Číslo dílu: 133192

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                             | standard                                                                 |
| Jmenovitá světlost                   | 8.3 mm                                                                   |
| Druh těsnění na závitovém čepu       | Potah                                                                    |
| Montážní poloha                      | libovoln.                                                                |
| Tvar                                 | tvar L                                                                   |
| Velikost balení                      | 50                                                                       |
| Konstrukce                           | Princip push-pull                                                        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi        |
| Provozní tlak závislý na teplotě     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi      |
| Upozornění k provoznímu tlaku        | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C                                        |
| Provozní médium                      | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Třída čistého prostoru               | Třída 4 podle ISO 14644-1                                                |
| Okolní teplota                       | -10 °C...80 °C                                                           |
| Hmotnost výrobku                     | 57 g                                                                     |
| Způsob upevnění                      | Vnější šestihran na klíč vel. 21                                         |
| Připojení pneumatiky 1               | vnější závit R1/2                                                        |
| Pneumatické připojení 2              | pro hadici s vnějším Ø 16 mm                                             |
| Barva uvolňovacího kroužku           | modrá                                                                    |
| Materiál závitového čepu             | mosaz, poniklováno                                                       |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál tělesa                      | PBT                                                                      |
| Materiál uvolňovacího kroužku        | POM                                                                      |
| Materiál těsnění hadice              | NBR                                                                      |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice  | silně legovaná ocel, nerezová                                            |