

Upínací dutinka
EAMH-60-6.35-C18.1-P
Číslo dílu: 1354096

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	60
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	1.56 kg.mm ²
Hmotnost výrobku	43 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS