

# Upínací dutinka EAMH-86-11-C27.3-P

Číslo dílu: 1354101

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	86
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	10.1 kg.mm <sup>2</sup>
Hmotnost výrobku	119 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS