

Upínací dutinka EAMH-110-16-C34-P

Číslo dílu: 1354105

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	110
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	35.1 kg.mm ²
Hmotnost výrobku	254 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS