


# Připojovací lišta VABM-C8-12E-G14-32-M1-L

Číslo dílu: 1361878

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	12 mm
Max. počet pozic pro ventily	32
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.6 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	5 Nm
Hmotnost výrobku	1907 g
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku