


Velmi jemný filtr PFML-186-HP3-AST

Číslo dílu: 1364705

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	L
Velikost	186
Konstrukce	Filtr s vlákny
Jemnost filtru	0.01 µm
Odpouštění kondenzátu	ruční
Provozní tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [2:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	10220 l/min
Min. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	3406 l/min
Stupeň účinnosti filtru	99.99998 %
Max. množství kondenzátu	200 cm ³
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle britských předpisů pro tlaková zařízení
Způsob upevnění	montáž do vedení
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál filtru	borsilikátová vlákna
Materiál nádoby	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění	NBR
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Hmotnost výrobku	17900 g

Parametr	Hodnota
Objem	3