


Spojka modulu PAML-MK-90-HP3

Číslo dílu: 1367005

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	90
Jmenovitá světlost DN	36
Řada	L
Provozní tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [---:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	150 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál spojky modulů	Tvárný legovaný hliník,
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel