

Vícenásobná nástrčná spojka KM-22-B

Číslo dílu: 13694

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4 mm
Velikost balení	1
Provozní tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. počet připojení	22
Pneumatické připojení	pro hadici s vnějším průměrem 3 mm pro hadici s vnějším Ø 4 mm pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS