

# Volnoběžka FLSR-25-R

Číslo dílu: 13730

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Směr otáčení	pravý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	4.95 Nm
Hmotnost výrobku	500 g
Materiál tělesa	Hliníkový odlitek
Materiál dutinky	cementační ocel
Materiál hřídele	Cementační ocel