

**Přísavka**  
**VAS-100-1/4-SI-B**  
Číslo dílu: 1386376

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní přísavky                    | 3.5 mm                                                         |
| Jmenovitá světlost                            | 4 mm                                                           |
| Průměr přísavky                               | 100 mm                                                         |
| Objem přísavky                                | 33.5 cm <sup>3</sup>                                           |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                         |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                      |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, plochý                                            |
| Provozní tlak                                 | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-zóna III                                             |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                            |
| Okolní teplota                                | -40 °C...200 °C                                                |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 464 N                                                          |
| Hmotnost výrobku                              | 116 g                                                          |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                          |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | G1/4                                                           |
| Barva                                         | průsvitná                                                      |
| Tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5                                                       |
| Materiál závitového čepu                      | tvárná slitina hliníku                                         |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál přísavky                             | VMQ (silikon)                                                  |