


# Paralelní sada EAMM-U-86-D60-88A-102

Číslo dílu: 1441042

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                |
|------------------------------|------------------------|
| Velikost                     | 86                     |
| Montážní poloha              | libovoln.              |
| Převodový poměr              | 1:1                    |
| Max. otáčky                  | 5000 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-zóna III     |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C         |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %               |
| Stupeň krytí                 | IP40                   |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C         |
| Moment setrvačnosti          | 175 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment při chodu naprázdno   | 0.25 Nm                |
| Přenositelný krouticí moment | 9.5 Nm                 |
| Hmotnost výrobku             | 2480 g                 |
| Kód rozhraní ovladače        | D60B                   |
| Kód rozhraní motoru In       | 88A                    |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS       |