



kompaktní válec DPCS-20-10-SF-P

č. dílu: 1446058
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
průměr pístu	20 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
konec pístnice	vnitřní závit
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - Moderate corrosion stress
okolní teplota	-20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.14 J
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	17 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	172 N
pohybující se hmotnost	31 g
hmotnost výrobku	96 g
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou se závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření