

Spojka
EAMC-67-62-24-24
Číslo dílu: 1451407

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	24 mm
Průměr upínání 2	24 mm
Velikost	67
Jmenovitá délka	62 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	280 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	143 Nm
Hmotnost výrobku	436 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS