

Spojka
EAMC-42-50-10-12
Číslo dílu: 1455666

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	10 mm
Průměr upínání 2	12 mm
Velikost	42
Jmenovitá délka	50 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	17 Nm
Hmotnost výrobku	145 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS