

Osová sada EAMM-A-R27-40G

Číslo dílu: 1456622

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	32 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.445 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	2 Nm
Hmotnost výrobku	240 g
Kód rozhraní ovladače	R27
Kód rozhraní motoru In	40G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS